

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260006 25/12
GTIN	4045197651679
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Kés ISO kódja	SCLCR/L 2525M12
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka	269005 6
Csavar alátétlapkához	269013 5
Szárméret	25 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Fejhossz L ₁	20 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 5

269013 5

Alátétlapka Típus 6

269005 6

Váltólapka csavar készlet Típus 20

269028 20

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500