

 KOMET**KOMET® belső menetvágókés, jobbos menet Form 60° (metrikus), Típus: B01****Rendelési adatok**

Rendelés száma	240084 B01
GTIN	4047109016859
Árucikk kategória	24H

**Leírás****Kivitel:**

Mikroszkóppal vizsgált, pontos vágóél-profil. Kedvező költségű, mivel a homlokl felület többször utánkösörülhet.

Méretek **L = meghosszabbított szár** kiegészítő jelöléssel.

**Szerszámanyag:**

**HSS/Co10** – nehezen megmunkálható anyagokhoz.

**Figyelem:**

**Hozzávaló késtartót lásd a 240070 sz. és 240072 sz. alatt**

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	60 mm
Típus	B01
Min furat Ø-höz	3 mm
Furatmélység	16 mm
Max. emelkedéshez	1 mm
Szár Ø	8 mm
Szerszámanyag	HSS Co 10
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz