

**Szorítókörm, Horonyszélesség a: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370670 12
GTIN	4069515014397
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

A szorítóvas és a szorítócsavarok egyetlen egységet alkotnak (nincsenek laza alkatrészek). A szorítóvas alakja fokozatmentes beállítást tesz lehetővé további alátét nélkül.

Felhasználás:

Különböző magasságú munkadarabok gyors és biztonságos befogásához marógépeken.

Alapanyag:

Edzett, fekete, csavarszilárdság 8.8.

Tartalom:

Kompletten T-horonycsavarral (375301 sz.).

Műszaki leírás

Szorítási magasság h	0 - 45 mm
Hossz L	105 mm
Szélesség B	44 mm
Horonyszélesség a	12 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375301 sz.	1212125 méret
Termék fajtája	Szorítókörm