

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260006 16/09
GTIN	4045197651624
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Lapkaméret	9 mm
Fejhossz L ₁	17 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka	269005 1
Csavar alátétlapkához	269013 2
Működő szélesség L ₄	20 mm
Kés ISO kódja	SCLCR/L 1616H09
Szárméret	16 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Alátétlapka Típus 1	269005 1
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500