



XL Step munkadobogó, mindkét oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 2X2



Rendelési adatok

Rendelés száma	966151 2X2
GTIN	4003866414093
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Robusztus, mindkét oldalon járható, összecukható munkadobogó nagy platformmal és kopásálló eloxált szárakkal. Extra mély lépcsők (92 mm) a kényelmes és biztonságos stabilitás érdekében. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően nyomómerevítéssel. 2 komponenses műanyagból készült nagy felületű létrapapucs, amely rácsfelületeken végzett munkához is alkalmas.

Szabvány:

DIN EN 14183.

Műszaki leírás

Munkamagasság kb.	2,49 m
Platformmagasság korlát nélkül	0,49 m
Alsó, külső szélesség	0,8 m
Dobogó korláttal	nem
Kapaszkodó	nem

Adatlap

Létratechnika teherbírása	150 kg
Súly	5,6 kg
Térdfvédő	nem
Kerekek	nem
Dobogó szélessége	600 mm
Anyag	Eloxált alumínium
Állítható magasságú	nem
Létrafok-/lépcsőfok mélység	92 mm
Dobogó mélysége	300 mm
Lépcső kivitele	Lépcső
Fokok száma a platformmal együtt	2×2
Járhatóság	Kétoldalas
Termék fajtája	Munkadobogó