

**Lapos csavarhúzó, 3K-SwissGrip Evo nyéllel, Pengeszélesség b: 3,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	660042 3,5
GTIN	7610733296736
Árucikk kategória	63E

Leírás**Kivitel:**

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy. Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.

A **SwissGrip Evo erős nyél** a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még nedves vagy olajos kézzel is. Fáradtságmentes munkavégzés a módosított kör alaknak köszönhetően. A csúcstechnológiájú 3K anyag javítja a kémiai és mechanikai ellenállást. „Rainbow” színjelölésű markolatok a helyes méret gyors megtalálásához

Előny:

- **Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.**
- **Nincs Cam-out hatás.**
- **Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

Műszaki leírás

Élvastagság a	0,5 mm
Penge hegye	fekete
Pengehossz	90 mm
Teljes hossz	180 mm

Adatlap

Penge jelölése	1
Profil	Lapos csavarhúzó
Szár kivitele	kerek
Ütőfej	nem
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Nyél anyaga	Elasztomer
Felület	Nikkelezett és krómozott
Termék fajtája	Csavarhúzó