

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	20 mm
Fejhossz L ₁	17 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Alátétlapka	269005 1
Működő szélesség L ₄	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Kés ISO kódja	SCLCR/L 2020K09
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Alátétlapka Típus 1	269005 1
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500