

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	25 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Lapkaméret	9 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Alátétlapka	269005 1
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Kés ISO kódja	SCLCR/L 2525M09
Fejhossz L ₁	19 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Alátétlapka Típus 1

269005 1

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500