

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, Ø DC: 25,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236604 25,5
GTIN	4047109181861
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,35**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

**Ajánlás:****Megfúráskor** csökkentse az előtolást 70%-ra.**Figyelem:**

- **Csak stabil gépen való használatra.**
- **2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig.**
- **A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.**

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	SOGX 080308 24-...
Hasznos hossz $L_1$	130 mm
Vágóélek száma Z	1
ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges $\varnothing D$	25,5

Coll Ø	1 coll
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	163 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP1	239652 8IP1
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3