

Garant**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260006 16/12
GTIN	4045197651655
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	SCLCR/L 1616H12
Működő szélesség L ₄	20 mm
Csavar alátétlapkához	269013 5
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka	269005 6
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Szárméret	16 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 5	269013 5
Alátétlapka Típus 6	269005 6
Váltólapka csavar készlet Típus 20	269028 20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500