

**KOMET® belső menetvágókés, jobbos menet Form 55° (Whitworth), Típus: B03****Rendelési adatok**

Rendelés száma	240088 B03
GTIN	4047109017085
Árucikk kategória	24H

**Leírás****Kivitel:**

Mikroszkóppal vizsgált, pontos vágóél-profil. Kedvező költségű, mivel a homloklfelület többször utánkösörülhető.

Méretek **L = meghosszabbított szár** kiegészítő jelöléssel.

**Szerszámananyag:**

**HSS/Co10** – nehezen megmunkálható anyagokhoz.

**Figyelem:**

**Hozzávaló késtartót lásd a 240070 sz. és 240072 sz. alatt**

**Műszaki leírás**

Furatmélység	26 mm
Emelkedéshez	16–50 menet/Coll
Típus	B03
Min furat Ø-höz	7 mm
Teljes hossz	65 mm
Szár Ø	8 mm
Szerszámananyag	HSS Co 10
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

