

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, Ø DC: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236604 27
GTIN	4047109190290
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,35**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

Ajánlás:**Megfúrásakor** csökkentse az előtolást 70%-ra.**Figyelem:**

- **Csak stabil gépen való használatra.**
- **2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig.**
- **A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.**

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	1
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Hasznos hossz L_1	135 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 09T308 28-...
ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges $\varnothing D$	27

Coll Ø	1 1/16 coll
Kinyúlási hossz L _A	169 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP6	239652 8IP6