

**CNMG 160608, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250376 CA510
GTIN	4960664697175
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1 - 10 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 450 m/min
Forgácstörő	PH
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,28 - 0,88 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz