

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, Ø DC: 22mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 236604 22 |
| GTIN | 4047109181793 |
| Árucikk kategória | 24P |

Leírás**Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,35**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

Ajánlás:**Megfúrásakor** csökkentse az előtolást 70%-ra.**Figyelem:**

- **Csak stabil gépen való használatra.**
- **2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig.**
- **A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Váltólapka ISO kód | SOGX 07T208 20-... |
| Hasznos hossz L_1 | 110 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| ABS® szár $\varnothing D_s$ | 50 mm |
| Sorozat | KUB Pentron® |
| Névleges $\varnothing D$ | 22 |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Kinyúlási hossz L _A | 142 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D |
| Szár | ABS |
| Fúrési felhasználás | Központfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Íves korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Köteg fúrása korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP2 | 239652 6IP2 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,0 Nm | 211750 1,0 |