

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, Ø DC: 37,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236604 37,5
GTIN	4047109201101
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,35**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

**Ajánlás:****Megfúrásakor** csökkentse az előtolást 70%-ra.**Figyelem:**

- **Csak stabil gépen való használatra.**
- **2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig.**
- **A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.**

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	239652 20IP (6,3 Nm)
Vágóélek száma Z	1
ABS® szár $\varnothing D_s$	63 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 120408 42-...
Hasznos hossz $L_1$	190 mm
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges $\varnothing D$	37,5

Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	232 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP	239652 20IP
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600