

**KOMET® váltólapka, BK8425, Jelölés, típus W80: 10-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236605 10-010
GTIN	4047109204300
Árucikk kategória	24R

**Leírás**

KOMET® váltólapka 10-010 Váltólapka ISO kód: SOGX 040204-01  
Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Megnevezés	10-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOGX 040204-01
Sorozat	KUB Pentron®
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK8425
Típus	Uni
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	400 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	140 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		