

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, Ø DC: 28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236604 28
GTIN	4047109191693
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,35**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

**Ajánlás:****Megfúráskor** csökkentse az előtolást 70%-ra.**Figyelem:**

- **Csak stabil gépen való használatra.**
- **2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig.**
- **A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.**

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	1
Hasznos hossz $L_1$	140 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Váltólapka ISO kód	SOGX 09T308 28-...
ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges $\varnothing D$	28

Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	174 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP6	239652 8IP6
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2