


**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, Ø DC: 23mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	236604 23
GTIN	4047109181816
Árucikk kategória	24P

**Leírás**
**Kivitel:**
**Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,35

**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

**Ajánlás:**
**Megfúráskor** csökkentse az előtolást 70%-ra.

**Figyelem:**

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	1
Hasznos hossz $L_1$	115 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 07T208 20-...
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges $\varnothing D$	23

Coll Ø	29/32 coll
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	147 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP