

 **KOMET****KOMET® belső menetvágókés, jobbos menet Form 55° (Whitworth), Típus: B06****Rendelési adatok**

Rendelés száma	240088 B06
GTIN	4047109017177
Árucikk kategória	24H

Leírás**Kivitel:**

Mikroszkóppal vizsgált, pontos vágóél-profil. Kedvező költségű, mivel a homloklfelület többször utánkösörülhető.

Méretek **L = meghosszabbított szár** kiegészítő jelöléssel.

Szerszámanyag:

HSS/Co10 – nehezen megmunkálható anyagokhoz.

Figyelem:

Hozzávaló késtartót lásd a 240070 sz. és 240072 sz. alatt

Műszaki leírás

Emelkedéshez	8–30 menet/Coll
Teljes hossz	95 mm
Min furat Ø-höz	14 mm
Furatmélység	60 mm
Típus	B06
Szár Ø	10 mm
Szerszámanyag	HSS Co 10
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

