

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, Ø DC: 34mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236604 34
GTIN	4047109198401
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,35**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

Ajánlás:**Megfúráskor** csökkentse az előtolást 70%-ra.**Figyelem:**

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb Ø = D + 0,5 mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Vágóélek száma Z	1
Hasznos hossz L ₁	170 mm
ABS® szár Ø D _s	63 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 110408 38-...
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges Ø D	34

Kinyúlási hossz L_A	210 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP	239652 15IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8