

**TESA****Kijelző készülék precíziós mérésekhez, Típus: TWT40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434725 TWT40
GTIN	7630041149869
Árucikk kategória	45A

Leírás**Kivitel:**

Mért érték kijelző készülék jól leolvasható 7 colos színes érintőképernyővel. Több mérés megjelenítése lehetséges egyidejűleg az induktív mérőtapintókhoz való csatlakozókon vagy a két USB bemeneten keresztül. 4 kijelző mód áll rendelkezésre az eredmények optimális leolvasásához. A TESA mérőtapintókat automatikusan felismeri. A mért értékek optimalizált rögzítése másodpercenként 6500 méréssel. 4 érték egyidejű megjelenítése.

Funkció:

- **Alapképletek (+A, -A, +B, -B és A és B kombinációi).**
- **Dinamikus mérések (min., max., max.-min., átlagos stb.).**
- **Beállítható tűrések OK/ NOK kijelzéssel.**
- **Integrált osztályozási funkció (8 max.).**
- **Adatok exportálása RS232, USB vagy Bluetooth® kapcsolaton keresztül.**

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Ideális mérőlaborban és a gyártás területén végzett ellenőrzési munkákhoz.

Tartalom:

Hálózati kábel a kijelzőre, adapterre való felcsavározáshoz az EU, ZH, UK és US országok számára.

Figyelem:

Twin T20 Nano kijelző készülék a Heidenhain mérőtapintó megjelenítéséhez külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Csatlakozók száma induktív tapintókhoz	4
IP védettségi osztály	IP 65
Súly	1,2 kg
Méréstartomány	$\pm 5000 \mu\text{m}$
Magasság	120 mm
Digitális kijelző hibahatár	$\pm (0,2 \% + 0,3 \mu\text{m})$
Hossz	190 mm
USB csatlakozók száma	4
Maximális felbontás	0,1 μm
Szélesség	112 mm
Display	7 col érintőképernyő
Energiaellátás	Vezetékes
Kijelzés	digitális
Interfész	Bluetooth® kapcsolat
Interfész	RS232C csatlakozó
Termék fajtája	Kijelző készülék