

**KOMET® UniTurn® másoló betétkés, balos, L<sub>2</sub> = 25 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 240123 6      |
| GTIN              | 4047109071247 |
| Árucikk kategória | 24S           |

**Leírás****Kivitel:**

Szerszámanyag = BK 82.

5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.

**Műszaki leírás**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Hozzávaló készszár 240100 sz.                | 12/8; 16/8                      |
| Szár Ø d                                     | 8 mm                            |
| Maximális beszúrási mélység t <sub>max</sub> | 1,8 mm                          |
| f  | 2,75 mm                         |
| Rádiusz R                                    | 0,2 mm                          |
| a  | 5,7 mm                          |
| Min. furat Ø-höz D <sub>min</sub>            | 6 mm                            |
| Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>    | 0,5 mm                          |
| belső hűtés                                  | igen                            |
| Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>   | 0,02 mm/ford,                   |
| Hasznos hossz                                | 25 mm                           |
| Terméknév attribútum                         | L <sub>2</sub> = 25 mm          |
| Termék fajtája                               | Forgácsoló betét esztergáláshoz |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                 | alkalmas              | 180 m/min      | N       |
| Alu (rövid forgácsú)          | alkalmas              | 180 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si                  | alkalmas              | 160 m/min      | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 100 m/min      | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 90 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 80 m/min       | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 70 m/min       | P       |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 70 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 50 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 50 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | alkalmas              | 30 m/min       | S       |
| GG(G)                         | alkalmas              | 55 m/min       | K       |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | feltételesen alkalmas |                |         |

## Tartozék

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz  
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz  
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 12/8 mm

240100 12/8