

 **KOMET**

KOMET® UniTurn® beszúró furatkés, jobbos, L₂ = 15 mm, Ø D_{min} / beszúrási szélesség w: 3/1mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	240154 3/1
GTIN	4047109071476
Árucikk kategória	24S

Leírás

Kivitel:

Szerszámanyag = BK 82.

5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.

Műszaki leírás

Hozzávaló készszár 240100 sz.	12/4; 16/4
Maximális beszúrási mélység t _{max}	0,7 mm
Beszúrási szélesség w	1 mm
f	1,25 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	3 mm
a	2,7 mm
Szár Ø d	4 mm
belső hűtés	igen
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,02 mm/ford,
Hasznos hossz	15 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 15 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	145 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	145 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	130 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	S
GG(G)	alkalmas	45 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 12/4 mm

240100 12/4

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 16/4 mm

240100 16/4