

Garant**Furatkés, keményfém, balos, Szár Ø / lapkaméret: 5/03mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260017 5/03
GTIN	4045197651860
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 0301..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	6 mm
Kés ISO kódja	E05H SCLCR/L03
Középtelődés L ₃	3 mm
Fejhossz L ₁	10 mm
Lapkaméret	3 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 19
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L ₂	4,8 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Váltólapka csavar készlet Típus 19

269028 19

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500