

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260007 12/09
GTIN	4045197654847
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	16 mm
Fejhossz L ₁	13 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Kés ISO kódja	SCLCR/L 1212F09
Szárméret	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500