

**Garant****Furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 4/03mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Lapkaméret	3 mm
Kés ISO kódja	E04G SCLCR/L03
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0301..
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 13
Középtolódás L <sub>3</sub>	2,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	10 mm
Teljes hossz L	90 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	3,8 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Váltólapka csavar készlet Típus 13

269028 13

Váltólapka csavar készlet Típus 6

269028 6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500