

**Garant****Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 0610/03mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	7 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	24 mm
Középtelődés L <sub>3</sub>	2,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 13
Lapkaméret	3 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0301..
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	6 mm
Kés ISO kódja	AH0610H SCLCR/L03
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 13	269028 13
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500