

Garant**Furatkés, keményfém, balos, Szár Ø / lapkaméret: 6/03mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260017 6/03
GTIN	4045197651877
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	7 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0301..
Középtelődés L ₃	3,5 mm
Fejhossz L ₁	10 mm
Lapkaméret	3 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 19
Kés ISO kódja	E06J SCLCR/L03
Teljes hossz L	110 mm
Befogási magasság L ₂	5,8 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	6 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Váltólapka csavar készlet Típus 19

269028 19

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500