

**Garant****Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	15,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 9
Lapkaméret	12 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	125 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Kés ISO kódja	AH25R SCLCR/L12
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 9

269028 9

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500