

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260007 16/09
GTIN	4045197651723
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Kés ISO kódja	SCLCR/L 1616H09
Csavar alátétlapkához	269013 2
Lapkaméret	9 mm
Alátétlapka	269005 1
Szárméret	16 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	17 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Alátétlapka Típus 1

269005 1

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500