

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 8
Középtolódás L ₃	11 mm
Kés ISO kódja	AH16Q SCLCR/L09
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	18 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Kinyúlási hossz L ₁	80 mm
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500