

Garant**Furatkés, keményfém, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260017 8/06
GTIN	4045197651884
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	6 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	10 mm
Kés ISO kódja	E08K SCLCR/L06
Fejhossz L ₁	10 mm
Középtolódás L ₃	5 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	7,6 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500