

Garant**Esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 2
Kés ISO kódja	SCLCR/L 2020K09
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Alátétlapka	269005 1
Működő szélesség L ₄	25 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Fejhossz L ₁	17 mm
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Alátétlapka Típus 1

269005 1

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500