

**Garant****Esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	19 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Kés ISO kódja	SCLCR/L 2525M09
Lapkaméret	9 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Alátétlapka	269005 1
Szárméret	25 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Alátétlapka Típus 1	269005 1
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500