

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 0610/03mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	24 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 13
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0301..
Lapkaméret	3 mm
Kés ISO kódja	AH0610H SCLCR/L03
Középtolódás L ₃	2,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	7 mm
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 13	269028 13
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500