

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Középtolódás L ₃	15,5 mm
Kinyúlási hossz L ₁	125 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	28 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 9
Kés ISO kódja	AH25R SCLCR/L12
Lapkaméret	12 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 9

269028 9

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500