

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 0810/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	32 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Középtelődés L ₃	6 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Kés ISO kódja	AH0810J SCLCR/L06
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	6 mm
Teljes hossz L	110 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500