

Garant**Furatkés készlet HSS, jobbos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260024
GTIN	4045197652201
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Kés ISO kódja	AH0810J SCLCR/L06
Kés ISO kódja	AH1216M SCLCR/L06
Kés ISO kódja	AH0608H SCLCR/L06
Kés ISO kódja	AH1012K SCLCR/L06
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	12 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	14 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	18 mm
Befogási magasság L_2	7 mm
Befogási magasság L_2	9 mm
Befogási magasság L_2	11 mm
Befogási magasság L_2	15 mm

Középtolódás L ₃	4 mm
Középtolódás L ₃	6 mm
Középtolódás L ₃	7 mm
Középtolódás L ₃	9 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	110 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	150 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Nyak szélessége L ₄	10 mm
Nyak szélessége L ₄	12 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Kinyúlási hossz L ₁	38 mm
Kinyúlási hossz L ₁	32 mm
Kinyúlási hossz L ₁	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztérítési mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 1012/06 mm	260022 1012/06
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 0608/06 mm	260022 0608/06
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 0810/06 mm	260022 0810/06

Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 1216/06 mm

260022 1216/06