

**Garant****Furatkés, keményfém, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/06mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260017 12/06
GTIN	4045197651907
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Középtelődés L <sub>3</sub>	8 mm
Lapkaméret	6 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Fejhossz L <sub>1</sub>	10 mm
Kés ISO kódja	E12M SCLCR/L06
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11,5 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500