

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260007 16/12
GTIN	4045197654854
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 20
Fejhossz L ₁	20 mm
Lapkaméret	12 mm
Szárméret	16 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Csavar alátétlapkához	269013 5
Alátétlapka	269005 6
Kés ISO kódja	SCLCR/L 1616H12
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 20

269028 20

Alátétlapka Típus 6

269005 6

Csavar alátétlapkához Típus 5

269013 5

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500