

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 0608/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260023 0608/06
GTIN	4045197652102
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	6 mm
Kés ISO kódja	AH0608H SCLCR/L06
Fejhossz L ₁	25 mm
Középtolódás L ₃	4 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	8 mm
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L ₂	7 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500