

**KOMET® UniTurn® másoló betétkés, balos, L₂ = 30 mm, Ø D_{min}: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	240127 8
GTIN	4047109071353
Árucikk kategória	24S

Leírás**Kivitel:**

Szerszámanyag = BK 82.

5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.

Műszaki leírás

a	7,7 mm
Szár Ø d	8 mm
Maximális beszúrási mélység t _{max}	2,5 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	8 mm
Hozzávaló készszár 240100 sz.	12/8; 16/8
f	3,75 mm
Rádiusz R	0,2 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,6 mm
belső hűtés	igen
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,02 mm/ford,
Hasznos hossz	30 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 30 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	180 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	160 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 12/8 mm

240100 12/8