

Garant**Furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260016 12/06
GTIN	4045197651822
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	6 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Középtolódás L ₃	8 mm
Kés ISO kódja	E12M SCLCR/L06
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	14 mm
Fejhossz L ₁	10 mm
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L ₂	11,5 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500