

**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/06mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260028 8/06 |
| GTIN | 4960664541133 |
| Árucikk kategória | 25U |

Leírás**Kivitel:**

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

belső hűtés: igen

Szár Ø D_s: 8 mm

Kés ISO kódja: A08X SCLCR/L06

Beállítási szög κ: 95 fok

Hozzávaló váltólapka: CC.. 0602..

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 10 mm

Középtolódás L₃: 5 mm

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Középtolódás L ₃ | 5 mm |
| Kés ISO kódja | A08X SCLCR/L06 |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 10 mm |
| Váltólapka csavar | 269022 2 |
| Lapkaméret | 6 mm |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. |
| Teljes hossz L | 120 mm |
| Befogási magasság L ₂ | 7 mm |
| Beállítási szög κ | 95 fok |
| Szár Ø D _s | 8 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Felhasználás módja | jobbos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D |
| Szabvány | DIN 8024 |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Szorítócsavar Típus 2 | 269022 2 |
| Feszítőcsavar | 269405 |
| Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659906 500 |