

Garant**Furatkés, keményfém, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Lapkaméret	9 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Kés ISO kódja	E20S SCLCR/L09
Középtelődés L ₃	12 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	23 mm
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500