

**Garant****Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/06mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Középtolódás $L_3$	6 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Lapkaméret	6 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	12 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	50 mm
Kés ISO kódja	AH10K SCLCR/L06
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság $L_2$	9 mm
Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Szár Ø $D_s$	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500