

Garant**Furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260016 16/09
GTIN	4045197651839
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 8
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Középeltolódás L ₃	10 mm
Kés ISO kódja	E16R SCLCR/L09
Fejhossz L ₁	16 mm
Lapkaméret	9 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	18 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	15,5 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500