

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 1012/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	7 mm
Kés ISO kódja	AH1012K SCLCR/L06
Lapkaméret	6 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Nyak szélessége L ₄	10 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	14 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Fejhossz L ₁	38 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500