

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 1216/06mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 260022 1216/06 |
| GTIN | 4045197652041 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------------|-------------------|
| Nyak szélessége L ₄ | 12 mm |
| Lapkaméret | 6 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 |
| Fejhossz L ₁ | 50 mm |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 18 mm |
| Középtelődés L ₃ | 9 mm |
| Kés ISO kódja | AH1216M SCLCR/L06 |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Befogási magasság L ₂ | 15 mm |
| Beállítási szög κ | 95 fok |
| Szár Ø D _s | 16 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D |
| Szerszámanyag | HSS |
| belső hűtés | igen |

| | |
|----------------|-----------------------|
| Felhasználás | Belső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Váltólapka csavar készlet Típus 7 | 269028 7 |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |