

**Garant****Furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/09mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260016 20/09
GTIN	4045197651846
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Középtelődés L <sub>3</sub>	12 mm
Lapkaméret	9 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Kés ISO kódja	E20S SCLCR/L09
Fejhossz L <sub>1</sub>	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	19 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500